

DC-vifte

Aksialvifte, 119 mm, med DC-inngang. Reservedel for viftebrett på 1 U.



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Aksial 119 mm DC-vifte, med plugg for tilkoblingskabel

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Fungerer med	Bredde	Lengde	Høyde	Spennings DC	Luftstrøm
60713-600	19-tommers viftebrett	119mm	119mm	32mm	12V	140m³/h
20713-242	19-tommers viftebrett	119mm	119mm	38mm	48V	184m³/h
20713-241	19-tommers viftebrett	119mm	119mm	38mm	12V	184m³/h
20713-240	19-tommers viftebrett	119mm	119mm	38mm	24V	184m³/h
20713-172	19-tommers viftebrett	119mm	119mm	25.5mm	24V	171m³/h

Table 2/2

Katalognummer	Støynivå	Effekt	Maks. statisk trykk	Omgivelsestemperatur	Antall pakker
60713-600	39dB(A)	8W	46Pa	70°C	1
20713-242	42dB(A)	8W	68Pa	70°C	1
20713-241	42dB(A)	8W	68Pa	70°C	1
20713-240	42dB(A)	8W	68Pa	70°C	1
20713-172	50.5dB(A)	7W	50.5Pa	70°C	1

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill tilkoblingskabel og beskyttelsesgitter separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE