

Dobbel testkontakt, Ø 2 mm.



Doble testkontakter for monteringsplan 1 og 2, kort og lang type.

Loddetemperatur bør bare brukes i maksimalt 5 sekunder. Plastlegemet bør beskyttes mot loddebølgen ved bølgelodding.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Doble testkontakter for frontelements-systemet

SPESIFIKASJONER

Diameter: 2mm
Produkttype: Kontakt

Table 1/2

Katalognummer	Type	Antall pakker	Spenning AC	Maks. strøm	Testspenning ved 50 Hz	Omgivelsestemperatur
69004-089	Langt, monteringsplan 1	1	30V	1A	1kV	-25 to 70°C
69004-131	Kort, monteringsplan 1	1	30V	1A	1kV	-25 to 70°C
69004-090	Langt, monteringsplan 2	10	30V	1A	1kV	-25 to 70°C

Table 2/2

Katalognummer	Loddetemperatur	Antennbarhetsvurdering
69004-089	260°C	UL® 94V-0
69004-131	260°C	UL® 94V-0
69004-090	260°C	UL® 94V-0

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Mål på tilkoblingspinnene: 0,3 × 0,6 mm.

Nødvendig borehull foran: Ø 4 mm.

Vær oppmerksom på at leveranser kan utføres i de angitte SPQ (SPQ, f.eks. 5 stk, 10 stk, 50 stk, etc.). Ulike ordreantall (f.eks. 2 stk) kan endres til neste mulige leveringsantall = Standard pakkeantall.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE