


# Plug-in Unit Kit med IEL-håndtak for bakre i/O, skjermet, svart, 3 U, 4 HP

## KATALOGNUMMER

**20848-751**



Plug-in-enhet, med IEL innsetter/avtrekk svart håndtak, 3 U, bakre i / O-montering. Det U-formede frontpanelet muliggjør skjerming med en tekstilpakning.

## SERTIFISERINGER



## FUNKSJONER

U-formet frontpanel for tekstilpakning

Egnet for innsetting og ekstraksjonskrefter opp til 700 N (per par)

Aktiver installasjonen av en mikrobyter

Aktiver installasjon av kodingskopper i samsvar med IEC 60297-3-103 / IEEE 1101,10

## PRODUKTEGENSKAPER

Rackbredde: 4HP

Antall pakker: 1

Håndtakstype: IEL

Montering: Bakre IU som skrues på

Pakning: Tekstil

Fremre overflate: Anodisert

Bakre flate: Etset

Behandlede kanter: Nei

Samsvarer med: IEC 60297-3-102; IEEE 1101,10; IEC 60297-3-103; IEEE 1101,1/11

EMC-beskyttelse: Ja

Overflate: Anodisert; Passivert

Høyde (H): 128.4mm

Materiale: Aluminium

Produkttype: Frontpanel


Rackhøyde: 3U

Type: Frontpanel med håndtak (PIU)

Bredde (W): 20mm

Net Weight: 0.08kg

## DIAGRAMMER



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**