


Festeanordning for hurtigfrigjøring

1/4 roterende lås med definert stopp.



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

1/4 roterende lås med definert stopp

Identifikasjon av låsestilling på grunn av sporposisjon

Vibrasjons- og ristebevis

Antall 100 stk.

SPESIFIKASJONER

Fungerer med:	Frontpaneler
Produkttype:	Maskinwaresett
Overflate:	Nikkelbelagt
Materiale:	Stål; Sinklegering; Termoplast

Table 1/2

Katalognummer	Farge	Antall pakker	Fargekode	Dybde	Høyde	Bredde
21101-850	Kullsvart	100	RAL 9005	20.6mm	6mm	7mm
21101-847	Steingrå	100	RAL 7032	16.7mm	6mm	7mm
21101-849	Steingrå	100	RAL 7032	20.6mm	6mm	7mm

Katalognummer	Farge	Antall pakker	Fargekode	Dybde	Høyde	Bredde
21101-848	Kullsvart	100	RAL 9005	16.7mm	6mm	7mm

Table 2/2

Katalognummer	Festetype
21101-850	Knurret, Slisset hode
21101-847	Slisset hode
21101-849	Knurret, Slisset hode
21101-848	Slisset hode

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Hurtigutløsningsfester: Montering uten gjengede innsatser.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE