

# Socket Strip, IEC, 3-faset



Modulær, kompakt PDU med mange funksjonselementer. Ved hjelp av et aluminiumchassis på 1 U til 1 U kan PDU enkelt integreres i et stativ med IEC C13- og C19-uttak med 3-faset inngang.

## SERTIFISERINGER



## FUNKSJONER

Sokkelstrimler med IEC-kontakter i samsvar med IEC 60320

Vertikal montering

Sokkelstrimlene kan roteres i alle fire retninger (i trinn på 90°) under installasjonen

Tilkoblingskabel 2 m.

Monteringshøyde 1 U

## SPESIFIKASJONER

**Materiale:** Aluminium; Polyamid

**Farge:** Grå; Svart; Rød

**Produkttype:** Sokkelskinne

Table 1/2

Katalognummer	Kontakttype	Antall kontakter	Utganger med bryter	Spenning AC	Antall pakker	Dybde
60110-283	IEC C13	18	Nei	400V	1	44mm
60110-284	IEC C13, IEC C19	24	Nei	400V	1	44mm

Katalognummer	Kontakttype	Antall kontakter	Utganger med bryter	Spenning AC	Antall pakker	Dybde
60110-285	IEC C13, IEC C19	30	Nei	400V	1	44mm

Table 2/2

Katalognummer	Overflate	Høyde	Lengde
60110-283	Anodisert	44mm	947.5mm
60110-284	Anodisert	44mm	947.5mm
60110-285	Anodisert	44mm	1753mm

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill brakett for vertikal montering separat.

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**