

Zacisk HCBC nVent ERIFLEX Flexbus, 80 mm x 140 mm

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

FLEXCLAMP80



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Sztywna konstrukcja zapewnia równomierny docisk

Szybki i prosty montaż

Idealny do modyfikacji na miejscu montażu

Wykonane z niemagnetycznej stali nierdzewnej do połączeń wysokoprądowych, aby zapobiec tworzeniu się pola magnetycznego

Zawiera zaciskaną nakrętkę samozabezpieczającą zapewniającą odporność na wibracje i łatwy montaż

Nie ma potrzeby wiercenia otworów w celu zamocowania przewodu Flexbus na wtyczce transformatora / zasilacza

Zawiera punkt podłączenia wykrywania napięcia

Zgodność z normą RoHS

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 508191

Materiał: Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)

A.: 80mm

B.: 140mm

C.: 20mm

D.: 43mm

Grubość (T): 4mm

Rozmiar otworu (HS): 5.5mm

Moment obrotowy (TQ): 100N·m

Masa urządzenia: 0.84kg

Szerokość przewodu: 70 – 80mm


DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

W celu prawidłowego podłączenia przewodu Flexbus konieczne jest użycie zacisku HCBC z płytką HCBC.

Minimalny prześwit wynosi 14 mm zgodnie z normą IEC 61439-1 dla stopnia zanieczyszczenia powietrza 3. Jeżeli nie można zachować tej odległości, należy dodać materiał izolacyjny między metalową osłoną niskiego napięcia a zaciskiem HCBC. Rozwiązaniem jest również osłona IP2x Flexbus.

Jeśli przewody Flexbus mają poziome wejście, należy dodać płytkę przedłużającą między wtyczką zasilacza a zaciskiem i płytką HCBC.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.