

Zaślepka separacji powietrza Varistar CP, szerokość 800 mm, RAL 7021, 47 U, 2200H

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

21630-142



Panel wypełniający (panele gładkie) do szaf o szerokości 800 mm, aby uniknąć recyrkulacji powietrza z przodu do tyłu chłodzonych szaf.

FUNKCJE

Separacja powietrza, pokrywy do szaf o szerokości 800 mm

Szafki sieciowe i serwerowe można układać obok siebie

USZCZELKI, UL 94 HF, -20 °C ... 100°C.

Pokrywy pełne

Pokrywy zapobiegają niepożądanym zwarciom powietrza, tj. niepożądanemu mieszanemu ciepłego powietrza wylotowego z zimnym powietrzem wlotowym

Kompatybilny tylko z belką poprzeczną o dużym obciążeniu, niekompatybilny ze wspornikami redukcyjnymi

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość stojaka: 47U

Wysokość: 2200mm

Liczba opakowań: 1

Kolor: Czarny/szary

Kod koloru: RAL 7021

Wykończenie: Powłoka proszkowa

Materiał: Stal

Rodzina produktów: Varistar CP

Typ produktu: Szafa/panel stojaka

Stopień ochrony: IP20

Typ: Zaślepka

Szerokość: 800mm

Net Weight: 14.032kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.