

Ściana chłodnego stelaża, DCHL-B, 2046x750x368, czarna, stalowa

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

DWC42U750B



Stojak ścienny z chłodnym stojakiem firmy nVent to modułowa konstrukcja nośna zaprojektowana do wdrażania i uruchamiania chłodził tylnych drzwi z pełną wydajnością bez polegania na konstrukcji budynku dla stabilności. Stała konstrukcja pozwala na zwijanie szaf sieciowych bezpośrednio do szafy typu rack i zabezpieczanie ich zaciskiem ułatwiającym pozycjonowanie szaf typu rack-and-roll.

FUNKCJE

10-stopniowa rama ze stali miękkiej, spawana konstrukcja z 12-stopniowym kołnierzem wewnętrznym ze stali miękkiej.

Prosta instalacja, aby umożliwić instalację jednej osoby. Zaprojektowany do zakotwiczenia w podłodze dla samowystarczalności.

Dostępne punkty montażowe do podtrzymywania napowietrznych ścieżek kablowych.

Funkcje Gangable do obsługi kompletnej konstrukcji ściany wentylatora do zastosowań w szafie typu rack i rolka.

Integruje się bezpośrednio ze standardowym nVent RDHX Pro bez żadnych modyfikacji, jak również z innymi producentami stojaków 3rd party.

Sprawdzone rozwiązanie UL ze wskaźnikiem stabilności, zapewniające bezpieczeństwo.

Możliwość stosowania u góry i u dołu z wnikaniami węża podłogowego z podniesioną podłogą.

Wykończenie obejmuje RAL9005 (czarny).

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Wymiennik ciepła typu powietrze-ciecz

Rodzina produktów: Chłodzenie

Szerokość: 750mm

Głębokość: 368mm

Wysokość: 2046mm

Stopień ochrony: UL2416

Materiał: Stal miękka

Kolor: Czarny

Kod koloru: RAL 9005

Wykończenie: Powłoka proszkowa

Grubość: 2.59mm

Masa: 45.36kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE