


PDU,U, 60A(48A)NA/63A INT, 208V NA, 230V INT, 1P, 4 CB, (6)C13, (6)4-W-1

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

EN2355



Rodzina PDU z zasilaniem wejściowym i przełączanym gniazdem Advantage Series oferuje pomiar energii z zaawansowanymi opcjami monitorowania zasilania i środowiska oraz zdalnym włączaniem i wyłączaniem gniazd. Kompleksowe monitorowanie zarówno na poziomie fazy wejściowej, jak i wyłączników automatycznych zapewnia zaawansowane alerty o potencjalnych przeciążeniach. Pomiar klasy bilingowej zapewnia dokładne dane dotyczące zużycia energii w celu optymalizacji zużycia energii. Kontroler zarządzania siecią z możliwością wymiany podczas pracy umożliwia komunikację Gigabit i nadmiarową w sieci Ethernet z zaawansowaną obsługą zewnętrznych czujników środowiskowych i rozwiązań dostępu do systemów bezpieczeństwa w szafie serwerowej.

ATRYBUTY PRODUKTU

Rodzina produktów: Enlogic

Typ produktu: Listwa gniazdowa

Typ gniazda: (6) C13/C15; (6) C13/C15/C19/C21

Kolor: Czarny

Wyłącznik obwodu: 20 A.

Gniazda przełączane: Tak

Liczba wyłączników obwodu: 4

Długość: 87mm

Moc znamionowa: 11.5 kVA Ameryka Północna; 14.5 kVA Międzynarodowy

Ocena przerwań: 5kAIC

Liczba biegunów: 1

Napięcie wejściowe: 208V

Fazy: 1 PH.

Napięcie wyjściowe: 208 – 230VAC

Typ wtyczki: IEC 60309 360P6 (IP44)

Napięcie nominalne: 230V

Odłączany kabel wejściowy: Nie

Natężenie prądu (obniżone): 60 A (48 A) Ameryka Północna; 63 A międzynarodowe

Jednostki stojaka: 2U

Typ: Inteligentny układ PDU

Wykończenie: Powłoka proszkowa

Materiał: Stal

Wysokość: 87mm

Szerokość: 444mm

Głębokość: 269mm

Masa: 8kg

Liczba opakowań: 1

Długość kabla wejściowego: 3m

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

87 mm dł. X 444 mm szer. X 269 mm gł. (269 mm gł. Przy CB)

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.