

# Płyta dławikowa kabla prostokątna, CEPH



Wlot kablowy CEPH zapewnia bardzo płaskie, niewielkie, profesjonalne wejście kablowe z bardzo ciasną uszczelką. Specjalny kształt stożkowej przelotki membranowej zapewnia optymalne odciążenie.

## NORMY BRANŻOWE

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

## FUNKCJE

Opis: Szybki i ekonomiczny wlot kablowy z uszczelnieniem do przewodów wlotowych i/lub przewodów pneumatycznych wewnątrz obudowy. Możliwość przymocowania za pomocą wkretów lub wbudowanego systemu zatrzaskowego odpowiedniego od ścianek o grubości 1,5 do 2,5 mm.

Wykończenie: Czarny

Zapalność: UL94 V-0

Materiał: Poliamid 6.6/TPE

Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.

Zabezpieczenie: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (tylko do użytku wewnątrz budynków)

Odporność na temperaturę: od -40°C do 90°C

## SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Liczba wlotów kablowych	Wlot kablowy	Rozmiar wycięcia	Wysokość	Szerokość	Głębokość
CEPH2124	21	(1) 3.2 - 6.3 mm, (14) 4.0 - 7.5 mm, (4) 5.5 - 10.5 mm, (2) 8.0 - 12.5 mm	36 x 112mm	58mm	149.6mm	12mm
CEPH1624	16	(2) 3.2 - 6.3 mm, (9) 4.0 - 7.5 mm, (1) 5.5 - 10.5 mm, (1) 8.0 - 12.5 mm, (3) 12.0 - 16.2 mm	36 x 112mm	58mm	149.6mm	12mm
CEPH16124	16	(8) 3.2 - 5.5 mm, (6) 5.0 - 8.5 mm, (2) 9.5 - 14.5 mm	36 x 112mm	58mm	149.6mm	12mm
CEPH3224	32	(32) 3.2 - 6.3 mm	36 x 112mm	58mm	149.6mm	12mm
CEPH2024	20	(12) 3.2 - 6.3 mm, (8) 5.5 - 10.5 mm	36 x 112mm	58mm	149.6mm	12mm
CEPH1324	13	(10) 3.2 - 6.3 mm, (3) 16.0 - 20.5 mm	36 x 112mm	58mm	149.6mm	12mm

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**