

# Szafka serwera Varistar CP

## Data Solutions



Spawana rama stalowa dla wysokich wymagań obciążenia statycznego. Przygotowany do 19-calowej integracji zasobów IT.

### FUNKCJE

Wstępnie skonfigurowana, gotowa do użycia szafka

Nośność statyczna do 1600 kg, dynamiczna 1000 kg.

Klasa ochrony przed wnikaniem IP 20

Możliwość instalacji różnych urządzeń IT

Zintegrowane panele pneumatyczne do chłodzenia od przodu do tyłu

Można go łatwo zintegrować z systemem zamykania alejek

### SPECYFIKACJE

<b>Obciążenie statyczne:</b>	1600kg
<b>Typ produktu:</b>	Stojak
<b>Kod koloru okładziny:</b>	RAL 7021
<b>Materiał ramy:</b>	Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Wysokość	Materiał okładziny	Szerokość	Kolor okładziny	Głębokość

10630-020	47U	2200mm	Stal	800mm	Czarny/szary	1200mm
10630-019	47U	2200mm	Stal	600mm	Czarny/szary	1200mm
10630-026	47U	2200mm	Stal	800mm	Czarny/szary	1200mm
10630-023	42U	2000mm	Stal	600mm	Czarny/szary	1200mm
10630-017	42U	2000mm	Stal	600mm	Czarny/szary	1200mm
10630-018	42U	2000mm	Stal	800mm	Czarny/szary	1200mm
10630-024	42U	2000mm	Stal	800mm	Czarny/szary	1200mm
10630-025	47U	2200mm	Stal	600mm	Czarny/szary	1200mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Typ	Liczba opakowań	Obciążenie dynamiczne	Wykończenie	Materiał
10630-020	Standard	1	1000kgf	Powłoka proszkowa	Stal
10630-019	Standard	1	1000kgf	Powłoka proszkowa	Stal
10630-026	Obok siebie	1	1000kgf	Powłoka proszkowa	Stal
10630-023	Obok siebie	1	1000kgf	Powłoka proszkowa	Stal
10630-017	Standard	1	1000kgf	Powłoka proszkowa	Stal
10630-018	Standard	1	1000kgf	Powłoka proszkowa	Stal
10630-024	Obok siebie	1	1000kgf	Powłoka proszkowa	Stal
10630-025	Obok siebie	1	1000kgf	Powłoka proszkowa	Stal

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.