

Panel boczny Varistar CP, podzielony, przykręcany

Data Solutions



Przykręcić dwa panele boczne, aby zamknąć wysokość szafy Varistar CP.

FUNKCJE

Stalowy, 1 mm

2 dzielony panel boczny bez zestawu uziemiającego

SPECYFIKACJE

Typ produktu: Szafa/panel stojaka

Stopień ochrony: IP20

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Wysokość	Głębokość	Liczba opakowań	Kolor	Kod koloru
21630-054	42U	2000mm	1200mm	2	Czarny/szary	RAL 7021
21630-052	42U	2000mm	1000mm	2	Czarny/szary	RAL 7021
21630-058	52U	2450mm	1000mm	2	Czarny/szary	RAL 7021
21630-060	52U	2450mm	1200mm	2	Czarny/szary	RAL 7021
21630-056	47U	2200mm	1100mm	2	Czarny/szary	RAL 7021
21630-057	47U	2200mm	1200mm	2	Czarny/szary	RAL 7021
21630-055	47U	2200mm	1000mm	2	Czarny/szary	RAL 7021
21630-059	52U	2450mm	1100mm	2	Czarny/szary	RAL 7021

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Wysokość	Głębokość	Liczba opakowań	Kolor	Kod koloru
21630-053	42U	2000mm	1100mm	2	Czarny/szary	RAL 7021

Table 2/2

Numer katalogowy	Wykończenie	Materiał	Typ
21630-054	Powłoka proszkowa	Stal	Panel boczny, przykręcany
21630-052	Powłoka proszkowa	Stal	Panel boczny, przykręcany
21630-058	Powłoka proszkowa	Stal	Panel boczny, przykręcany
21630-060	Powłoka proszkowa	Stal	Panel boczny, przykręcany
21630-056	Powłoka proszkowa	Stal	Panel boczny, przykręcany
21630-057	Powłoka proszkowa	Stal	Panel boczny, przykręcany
21630-055	Powłoka proszkowa	Stal	Panel boczny, przykręcany
21630-059	Powłoka proszkowa	Stal	Panel boczny, przykręcany
21630-053	Powłoka proszkowa	Stal	Panel boczny, przykręcany

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw uziemiający należy zakupić osobno.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE