

Pasek kablowy z pojedynczym otworem



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Umożliwia mocowanie przewodów ochrony odgromowej chroni je przed przesuwaniem się

Mechaniczne mocowanie za pomocą śrub lub gwoździ

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zewnętrzna średnica (OD)	Głębokość (D)	Szerokość (W)	Rozmiar otworu (HS)
PC010C	711390	Miedź	10 mm	15mm	42 mm	7 mm
LPC801		Miedź	11.91 mm	9.84mm	25 mm	4.76 mm
PC008A	711370	Aluminium	7 mm	10mm	28 mm	5 mm
LPC805		Miedź	12.7 mm	15.88mm	31.75 mm	7.14 mm
LPA805		Aluminium	12.7 mm	15.88mm	31.75 mm	7.14 mm

Table 2/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Certyfikaty
PC010C	711390	

Numer katalogowy	Numer artykułu	Certyfikaty
LPC801		E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
PC008A	711370	
LPC805		E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA805		

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Rozwiązanie instaluje się zwykle co 3' (0,9 m) przewodnika.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE