

Drzwi okienne, ADT



Komponenty elektryczne można oglądać przy zamkniętych drzwiach, co chroni je przed dostępem nieupoważnionego personelu do niebezpiecznych części wewnątrz obudowy oraz przed wnikaniem obcych ciał stałych i szkodliwymi skutkami wnikania wody.

FUNKCJE

Opis: Zamiennik standardowych drzwi, umożliwia bezproblemową kontrolę komponentów zainstalowanych wewnątrz obudowy. Zamki są wymienne z wszystkimi standardowymi zamkami nVent HOFFMAN.

Materiał: Stal miękka 1,2 mm / 1,5 mm w przypadku obudów o wysokości lub szerokości 500 mm lub powyżej / 2 mm w przypadku obudów o wysokości lub szerokości 800 mm lub powyżej oraz przezroczyste szkło akrylowe 3 mm.

Wykończenie: RAL 7035 Powłoka strukturalna powlekana proszkowo.

Zabezpieczenie: Zgodność z IP 55, IK 07.

Ilość sztuk w zestawie: 1 drzwi.

SPECYFIKACJE

Kolor:	Jasnoszary
Materiał:	Stal miękka
Wykończenie:	Powłoka proszkowa
Kod koloru:	RAL 7035

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Grubość	Liczba zatrzasków	Rozmiar okna
ADT06040R5	595mm	394mm	15mm	1.5mm	2	459 x 243mm
ADT12060R5	1195mm	595mm	15mm	2mm	1	1059 x 427mm
ADT04030R5	395mm	294mm	15mm	1.2mm	1	259 x 143mm
ADT06060R5	595mm	595mm	15mm	1.5mm	2	459 x 443mm
ADT10080R5	995mm	795mm	15mm	2mm	1	859 x 627mm
ADT04040R5	395mm	394mm	15mm	1.2mm	1	259 x 143mm
ADT03030R5	295mm	294mm	15mm	1.2mm	1	159 x 143mm
ADT06050R5	595mm	495mm	15mm	1.5mm	2	459 x 343mm
ADT12080R5	1195mm	795mm	15mm	2mm	1	1059 x 627mm
ADT07050R5	695mm	495mm	15mm	1.5mm	2	559 x 343mm
ADT05030R5	495mm	294mm	15mm	1.5mm	1	359 x 143mm
ADT05040R5	495mm	394mm	15mm	1.5mm	1	359 x 243mm
ADT10060R5	995mm	595mm	15mm	2mm	1	859 x 427mm
ADT08060R5	795mm	595mm	15mm	2mm	2	659 x 443mm
ADT03025R5	295mm	245mm	15mm	1.2mm	1	159 x 93mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

* Zasuwnica z 3 punktami ryglującymi Element nie nadaje się do AFS.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.