

Podstawa cokołu, MSVS



Cokół umożliwia prowadzenie przewodów bez żadnych ograniczeń. Cokół zapewnia dodatkową przestrzeń pod obudową, dzięki czemu można znacznie łatwiej zainstalować przewody.

FUNKCJE

Opis: Cztery elementy boczne o przekroju litery U mocowane śrubami do elementów narożnych. Wysokość cokołu 100 mm. (Wymagana jest obróbka).

Materiał: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna AISI 304 / AISI 316L o grubości 2 mm.

Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.

Ilość sztuk w zestawie: 1 cokół z elementami montażowymi.

SPECYFIKACJE

Grubość: 2mm
Wykończenie: Powierzchnia szczotkowana

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał	Materiał obudowy	Rodzina produktów
MSVS1123	100mm	1200mm	300mm	Stal nierdzewna 304	Stal miękka	Montaż ścienny
MSVS1063	100mm	600mm	300mm	Stal nierdzewna 304	Stal miękka	Montaż ścienny
MSVS1063-316	100mm	600mm	300mm	Stal nierdzewna 316L	Stal miękka	Montaż ścienny
MSVS1103-316	100mm	1000mm	300mm	Stal nierdzewna 316L	Stal miękka	Montaż ścienny
MSVS1083	100mm	800mm	300mm	Stal nierdzewna 304	Stal miękka	Montaż ścienny
MSVS1124-316	100mm	1200mm	400mm	Stal nierdzewna 316L	Stal miękka	Montaż ścienny
MSVS1103	100mm	1000mm	300mm	Stal nierdzewna 304	Stal miękka	Montaż ścienny
MSVS1083-316	100mm	800mm	300mm	Stal nierdzewna 316L	Stal miękka	Montaż ścienny
MSVS1124	100mm	1200mm	400mm	Stal nierdzewna 304	Stal miękka	Montaż ścienny
MSVS1084	100mm	800mm	400mm	Stal nierdzewna 304	Stal miękka	Montaż ścienny
MSVS1123-316	100mm	1200mm	300mm	Stal nierdzewna 316L	Stal miękka	Montaż ścienny
MSVS1084-316	100mm	800mm	400mm	Stal nierdzewna 316L	Stal miękka	Montaż ścienny

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.