

Panel przedni 19" do oczków kablowych

panel przedni 19" służy do mocowania oczków kablowych.



CERTYFIKATY



FUNKCJE

panel przedni 19" do mocowania oczków kablowych (do montażu oczków, wkładania i obracania o 45°)

SPECYFIKACJE

Głębokość:	1.5mm
Szerokość stojaka:	95HP
Typ akcesorium:	Panel przedni
Typ produktu:	Panel przedni
Materiał:	Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Montaż	Liczba opakowań	Wykończenie z przodu	Wykończenie z tyłu	Kod koloru
20118-761	1U	Przykręcany przód	1	Malowane	Malowane	RAL 7035
20118-762	1U	Przykręcany przód	1	Malowane	Malowane	RAL 7021

Table 2/2

Numer katalogowy	Ekranowanie EMC	Wykończenie	Wysokość	Typ	Szerokość
20118-761	Nie	Powłoka proszkowa	43.6mm	Panel przedni 19"	483mm
20118-762	Nie	Powłoka proszkowa	43.6mm	Panel przedni 19"	483mm

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE