


# Przegroda powietrzna bez przedniego panelu



Przegroda powietrza bez częściowego panelu przedniego może być połączona z panelem przednim, który pokrywa całą szerokość. Pokrywa pustą szczelinę w celu wyeliminowania wycieku powietrza.

## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Przegrody powietrza eliminują wycieki powietrza z pustych otworów

Pokrywa jest wsunięta w szynę prowadzącą

## SPECYFIKACJE

<b>Typ produktu:</b>	Przegroda powietrzna
<b>Materiał:</b>	Aluminium
<b>Rodzina produktów:</b>	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
<b>Typ:</b>	Bez panelu przedniego

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Liczba opakowań	Głębokość	Szerokość stojaka	Współpracuje z
34562-827	6U	1	220mm	4HP	Stojaki podrzędne, Obudowy

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Liczba opakowań	Głębokość	Szerokość stojaka	Współpracuje z
34562-823	3U	1	160mm	4HP	Stojaki podrzędne, Obudowy
34562-826	6U	1	160mm	4HP	Stojaki podrzędne, Obudowy
34562-824	3U	1	220mm	4HP	Stojaki podrzędne, Obudowy

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Przegroda powietrzna dla głębokości 280 mm i dla tylnych płyt we/wy 80 mm dostępna na zamówienie.

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**