


Die Cast Foot



Nóżki z odlewane go ciśnieniowo materiału aluminiowego umożliwiają montaż na płycie dolnej obudowy. Dostępne z funkcją przechyłania lub bez. Kolor RAL 9006 Biały aluminium.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Ustawienie obudowy jest zabezpieczone gumowymi wkładkami antypoślizgowymi

Może być stosowany zamiast standardowych stóp

Nośność: 50 kg na stopę, maksymalna waga koperty 40 kg.

Otwory montażowe znajdują się w dolnej pokrywie obudowy

SPECYFIKACJE

Materiał:	Aluminium
Współpracuje z:	Obudowy
Rodzina produktów:	RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Typ produktu:	Stopa
Kolor:	Srebrny

Table 1/1

Numer katalogowy	Liczba opakowań	Kod koloru	Typ
10603-001	1	RAL 9006	Stopa, Bez przechylania
10603-002	1	RAL 9006	Stopa, Z funkcją Tip-up

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Dostawa jest w standardowych opakowaniach wielokrotnych. Cena dotyczy poszczególnych pozycji.

Proszę wziąć pod uwagę, że dostawy mogą być realizowane w podanych SPQ (SPQ, np. 5 sztuk, 10 sztuk, 50 sztuk, itp.). Różne ilości zamówienia (np. 2 sztuk) można zmienić na następną możliwą ilość dostawy = Standardowa ilość opakowania.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE