

# Zestaw montażowy 19" M6



Do standardowego uziemienia użyć nakrętki uziemiającej i podkładki w co najmniej jednym punkcie mocowania.

Jeśli zestaw montażowy 19" jest używany z przewodzącym 19-calowym panelem montażowym, nakrętki klatki uziemiającej nie są potrzebne.

## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Zestawy montażowe do montażu 19-calowych elementów w szafie

Do montażu paneli przednich, pół rozdzielczych lub innych elementów na ramie, uchwytów przesuwnych lub głębokich elementów z kwadratowymi wycięciami

## SPECYFIKACJE

**Typ produktu:** Zestaw montażowy  
**Wykończenie:** Powłoka cynkowana

Table 1/2

Numer katalogowy	Długość	Liczba opakowań	Rozmiar gwintu	Materiał	Rodzina produktów	Typ
21120-196	16mm	4	M6	Stal		Zestaw montażowy, Uziemienia

Numer katalogowy	Długość	Liczba opakowań	Rozmiar gwintu	Materiał	Rodzina produktów	Typ
21190-095		4	M6	Stal, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Eurorack, Zewnętrzne	Zestaw montażowy
21120-213		4	M6	Stal		Zestaw montażowy
21100-435		8	M6	Stal, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Zewnętrzne	Zestaw montażowy
21120-199	13mm	100	M6	Stal		Zestaw montażowy, Uziemienia
21120-197	16mm	32	M6	Stal		Zestaw montażowy, Uziemienia
21120-198	16mm	50	M6	Stal		Zestaw montażowy, Uziemienia
21190-435		32	M6	Stal, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Eurorack, Zewnętrzne	Zestaw montażowy

Numer katalogowy	Długość	Liczba opakowań	Rozmiar gwintu	Materiał	Rodzina produktów	Typ
21101-810		100	M6	Stal, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Zewnętrzne	Zestaw montażowy
21101-809		50	M6	Stal, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Zewnętrzne	Zestaw montażowy
21120-215		32	M6	Stal		Zestaw montażowy
21120-214		50	M6	Stal		Zestaw montażowy
21120-216		100	M6	Stal		Zestaw montażowy

Table 2/2

Numer katalogowy	Współpracuje z	Certyfikaty
21120-196	Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21190-095	Obudowy 19", Uchwyt ścienny 19", Szafy wewnętrzne 19", Szafy zewnętrzne 19"	RoHS
21120-213	Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21100-435	Obudowy 19", Uchwyt ścienny 19", Szafy wewnętrzne 19", Szafy zewnętrzne 19"	RoHS
21120-199	Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-197	Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	

Numer katalogowy	Współpracuje z	Certyfikaty
21120-198	Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21190-435	Obudowy 19", Uchwyt ścienny 19", 19" Indoor Cabinets, Szafy zewnętrzne 19"	RoHS
21101-810	Obudowy 19", Uchwyt ścienny 19", Szafy wewnętrzne 19", Szafy zewnętrzne 19"	RoHS
21101-809	Obudowy 19", Uchwyt ścienny 19", Szafy wewnętrzne 19", Szafy zewnętrzne 19"	RoHS
21120-215	Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-214	Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-216	Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**