

Szuflada 19"



19-calowe szuflady umożliwiają montaż laptopów, pisanie powierzchni dla łatwej obsługi. Szuflada SCHROFF 19" ma ładowność 15 kg, co pozwala na montaż szerokiej gamy produktów w szufladzie.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Nośność statyczna 15 kg.

Opcjonalna powierzchnia do pisania

SPECYFIKACJE

Obciążenie statyczne: 15kg
Typ produktu: Szafa/szuflada stojaka
Materiał: Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Wykończenie	Liczba opakowań	Kolor	Kod koloru	Wykończenie z przodu
20110-054	1U	Powłoka proszkowa	1	Jasnoszary	RAL 7035	
20110-061	1U	Powłoka proszkowa	1			Anodyzowany
20110-180	1U	Powłoka proszkowa	1	Czarny/szary	RAL 7021	

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Wykończenie	Liczba opakowań	Kolor	Kod koloru	Wykończenie z przodu
20110-056	3U	Powłoka proszkowa	1	Jasnoszary	RAL 7035	
20110-062	2U	Powłoka proszkowa	1			Anodyzowany
20110-181	2U	Powłoka proszkowa	1	Czarny/szary	RAL 7021	
20110-063	3U	Powłoka proszkowa	1			Anodyzowany
20110-055	2U	Powłoka proszkowa	1	Jasnoszary	RAL 7035	
20110-182	3U	Powłoka proszkowa	1	Czarny/szary	RAL 7021	

Table 2/2

Numer katalogowy	Typ	Współpracuje z
20110-054	Szuflada	Szafy 19"
20110-061	Szuflada	Szafy 19"
20110-180	Szuflada	Szafy 19"
20110-056	Szuflada	Szafy 19"
20110-062	Szuflada	Szafy 19"
20110-181	Szuflada	Szafy 19"
20110-063	Szuflada	Szafy 19"
20110-055	Szuflada	Szafy 19"
20110-182	Szuflada	Szafy 19"

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw montażowy 19" należy zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE