

Wentylator DC

Wentylator osiowy, 119 mm, z wejściem DC. Część zamienna do tac wentylatorów o rozmiarze 1U.



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Wentylator osiowy 119 mm DC, z wtyczką do kabla przyłączeniowego

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Współpracuje z	Szerokość	Długość	Wysokość	Napięcie DC	Przepływ powietrza
60713-600	Tace wentylatora 19"	119mm	119mm	32mm	12V	140m³/h
20713-242	Tace wentylatora 19"	119mm	119mm	38mm	48V	184m³/h
20713-241	Tace wentylatora 19"	119mm	119mm	38mm	12V	184m³/h
20713-240	Tace wentylatora 19"	119mm	119mm	38mm	24V	184m³/h
20713-172	Tace wentylatora 19"	119mm	119mm	25.5mm	24V	171m³/h

Table 2/2

Numer katalogowy	Poziom hałasu	Zasilanie	Maks. ciśnienie statyczne	Temperatura otoczenia	Liczba opakowań
60713-600	39dB(A)	8W	46Pa	70°C	1
20713-242	42dB(A)	8W	68Pa	70°C	1
20713-241	42dB(A)	8W	68Pa	70°C	1
20713-240	42dB(A)	8W	68Pa	70°C	1
20713-172	50.5dB(A)	7W	50.5Pa	70°C	1

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Kabel połączeniowy i kratkę ochronną należy zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

v

v

v

v

North Americ

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asi

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE