



19-calowy wentylator, U, z przełącznikiem przednim, 6 wentylatory, 230 VAC

NUMER KATALOGOWY

10713-112



Zamontowany z przodu, podświetlany wyłącznik sieciowy w urządzeniach AC, w połączeniu z dodatkowym tylnym gniazdem sieciowym; mechaniczny odprężacz do kabli zasilających i wyjściowych.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Można go dostosować do podpór

Ochrona styków zgodnie z normą DIN EN ISO 13857

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Zespół wentylatora

Napięcie wejściowe AC: 230V

Liczba opakowań: 1

Wykończenie: Cynkowane aluminium; Anodyzowany

Materiał: Stal; Aluminium

Net Weight: 5.63kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Przewód sieciowy należy zamówić oddzielnie.

Szeroki zakres napięcia wejściowego (86 ... 264 VAC) dostępne na życzenie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE