

19" Wentylator, U, zdalne sterowanie i monitorowanie, 6 wentylatory, 100-240 VAC

NUMER KATALOGOWY

10713-554



Jednostka wentylacyjna z interfejsem Modbus do instalacji w przestrzeni 1U wewnątrz szafki

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Sterowanie temperaturą wentylatora

Interfejs Modbus do zdalnego monitorowania i sterowania

Wartość progowa temperatury dla sterowania wentylatorem regulowana na panelu przednim

Sygnalizacja awarii wentylatora i przegrzania przez 2 diod LED i bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe

Zintegrowany zasilacz z wejściem o szerokim zakresie (100 V? 240 V)

Mniej niż 42 U, aby umożliwić montaż na prowadnicach przesuwnych lub szufladzie

2 czujniki temperatury NTC z dołączonymi kablami

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Zespół wentylatora

Napięcie wejściowe AC: 100 – 240V

Przepływ powietrza: 1089m³/h

Poziom hałas: 59.5dB(A)

Zasilanie: 97W

Maks. ciśnienie statyczne: 78Pa

Temperatura otoczenia: -10 to 70°C

Żywotność, L10 przy 40 C: 99558h

Liczba opakowań: 1

Wykończenie: Cynkowane aluminium; Anodyzowany

Gross Weight: 5.2kg

Materiał: Stal; Aluminium

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE