


# Zestaw modułu wtykowego do FMC z uchwytem IEL czarny, ekranowany panel przedni w kształcie litery U (tekstylny), 3 U, 4 km

## NUMER KATALOGOWY

**20836-253**



Ostona FMC jest zgodna ze specyfikacją Vita 57.1. Pokrywa wycięcie w całym panelu przednim.

## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Zgodnie ze specyfikacją Vita 57.1

Dla pojedynczych modułów 69.0 x 76.5 mm lub podwójnych 139.0 x 76.5 mm

Moduł wtykowy AI-Profile z uchwytem IEL

## ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość stojaka: 3U

Liczba opakowań: 1

Typ uchwyty: IEL

Montaż: Przykręcany przód

Typ uszczelki: Tekstylika

Wykończenie z przodu: Anodyzowany

Wykończenie z tyłu: Przewodzące

Obrabiane krawędzie: Nie

Zgodność z: FMC Mezzanine, Vita 57.1

Ekranowanie EMC: Tak

Wykończenie: Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana

Wysokość: 128.4mm

Materiał: Aluminium

Typ produktu: Panel przedni

Szerokość stojaka: 4HP

Typ: Panel przedni z uchwytem (PIU)

Szerokość: 20mm

Net Weight: 0.1kg

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**