


Wspornik modułu 19" bez odkształcania

NUMER KATALOGOWY

20118-630



Wspornik modułu jest potrzebny do montażu częściowej szerokości przednich paneli z wycięciami SUBD-, ST typ 3 lub FDDI, z szyną ograniczającą naprężenia lub bez niej.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Do montażu paneli przednich o częściowej szerokości z wycięciami SUB-D-, ST typ 3 lub FDDI

Opcjonalne panele przednie Al, 2,5 mm, RAL 7035

Dostępne w dwóch wersjach: Z lub bez szyny odciążającej

ATRYBUTY PRODUKTU

Materiał: Stal

Wykończenie: Cynkowane aluminium

Liczba opakowań: 1

Typ produktu: Zestaw sprzętowy

Net Weight: 0.53kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Proszę zamówić panel przedni z / bez wycięć lub szybkiego zatrzasku oddzielnie.

Zestaw montażowy 19" należy zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE