

Cyfrowy czujnik kontaktowy (wyjście) dla Guardian Management Gateway

NUMER KATALOGOWY

21070-124



Zewnętrzny czujnik monitorujący cyfrowe wejścia/wyjścia z 2 RJ45 złączami. Do 16 czujników można podłączyć łańcuchowo do jednego portu zarządzania Guardian.

FUNKCJE

Zewnętrzny czujnik Guardian Management Gateway

Port jest w stanie monitorować do 16 czujników o łącznej długości kabla 40 metrów

Jeśli podłączony jest czujnik nVent SCHROFF Guardian, pojawia się on w interfejsie internetowym z typem i numerem seryjnym

Metalowa obudowa

Łatwy montaż

2 x złącze RJ 45

Łatwy łańcuch z kablem połączeniowym CAT6 (lub wyższym ekranowaniem)

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Czujnik

Typ: Styk cyfrowy

Współpracuje z: Brama zarządzania Guardian

Gross Weight: 0.108kg

Liczba opakowań: 1

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE