


Półka teleskopowa 19" do Varistar CP, Novastar, 70 kg, RAL 7035, 800W 700D

NUMER KATALOGOWY

22130-374



Półka Varistar, Novastar i Eurorack 19", stacjonarna o udźwigu 70 kg, perforowana dla ułatwienia montażu.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Perforowane wycięcia do montażu opasek kablowych

Nośność statyczna 70 kg.

W tym prowadnice teleskopowe

Możliwość zablokowania z blokadą w kształcie litery T.

St, 1.5 mm

Perforacja głowicy młota do montażu za pomocą opasek kablowych

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ: Półka teleskopowa

Szerokość: 600mm

Głębokość: 800mm

Liczba opakowań: 1

Kolor: Czarny/szary

Kod koloru: RAL 7021

Wykończenie: Powłoka proszkowa

Materiał: Stal

Rodzina produktów: Varistar CP; Novastar

Typ produktu: Półka

Gross Weight: 11.1kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Uchwyt montażowy do montażu prowadnicy teleskopowej na ramie należy zamówić osobno.

Zamek w kształcie litery T należy zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE