



# Zestaw modułu wtykowego z uchwytem IET, ekranowany, czarny 3 U, 8 km

## NUMER KATALOGOWY

**20848-764**



Moduł wtykowy, z czarnym uchwytem do wkładania/wyjmowania IET, 3 U, zespół przedni. Przedni panel w kształcie litery U umożliwia ekranowanie za pomocą tekstylnej uszczelki.

## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Przedni panel w kształcie litery U do uszczelnienia tekstylnego

Nadaje się do sił wkładania i wyciągania do 700 N (na parę)

Włącz instalację mikroprzełącznika

Włącz instalację koderów zgodnie z normą IEC 60297-3-103/ IEEE 1101.10

## ATRYBUTY PRODUKTU

Szerokość stojaka: 8HP

Liczba opakowań: 1

Typ uchwytu: IET

Montaż: Przykręcany przód

Typ uszczelki: Tekstylika

Wykończenie z przodu: Anodyzowany

Wykończenie z tyłu: Powierzchnia trawiona

Obrabiane krawędzie: Nie

Zgodność z: IEC 60297-3-102; IEEE 1101.10; IEC 60297-3-103; IEEE 1101.1/11

Ekranowanie EMC: Tak

Wykończenie: Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana

Wysokość: 128.4mm

Materiał: Aluminium

Typ produktu: Panel przedni

Wysokość stojaka: 3U

Typ: Panel przedni z uchwytem (PIU)

Szerokość: 40.3mm

Net Weight: 0.012kg

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**