

Automatyczna pokrywa górna, schładzająca, 1200W 600D, RAL 7021

NUMER KATALOGOWY

21130-592



Górna pokrywa, która może być automatycznie otwierana w przypadku zdarzenia na miejscu.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Automatyczne pokrywy zamykające otwierają się automatycznie w przypadku pożaru, dzięki czemu systemy zraszaczy mogą ugasić pożar. Podczas normalnej pracy pokrywy górne są zamykane przez elektromagnesy i otwarte, gdy otwarty jest swobodny kontakt systemu wykrywania pożaru

Nadaje się do przejścia o szerokości 1200 mm

Pokrywa górna z bezpiecznym szkłem, 7 mm

Dzięki uniwersalnemu profilowi pokrywy górnej wysokość przejścia można zwiększyć o 84 mm; należy zamówić osobno

Górną pokrywę można zdjąć od wewnątrz. Po otwarciu górna pokrywa zapewnia dostęp do systemów oświetlenia i tryskaczy nad systemem przechowawczym w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych

Proszę zamówić jednostkę sterującą, która może być używana do sterowania do 12 automatycznych pokryw górnej, osobno

Do obsługi układu wymagany jest zasilacz 24 VDC. Proszę zamówić oddzielnie

ATRYBUTY PRODUKTU

Szerokość: 600mm

Głębokość: 1200mm

Liczba opakowań: 1

Kolor: Czarny/szary

Kod koloru: RAL 7021

Wykończenie: Powłoka proszkowa

Materiał: Stal; Szkło

Typ produktu: Pokrywa

Typ: Górna pokrywa przejścia, automatyczna

Współpracuje z: Ograniczenie przejścia

Net Weight: 31.25kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Proszę zamówić jednostkę sterującą, która może być używana do sterowania do 12 automatycznych pokryw górnej, osobno.

Do obsługi układu wymagany jest zasilacz 24 VDC. Proszę zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE