


Minipac Prostokątny kształt etui, montaż ścienny

NUMER KATALOGOWY

24814-025



Prostokątna obudowa z profilu aluminiowego umożliwia włożenie 4 standardowych płytek drukowanych (wysokość 100 mm x głębokość 160 mm). Płytki PCB zostaną umieszczone w rowkach w rurze z profilem aluminiowym. Obie strony są pokryte panelami przednimi o grubości 2.5 mm w kształcie litery L do montażu na ścianie.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Mieści 4 standardowych płytek drukowanych (wysokość 100 mm, głębokość 160 mm) lub obróconych o 90°, aby pomieścić 8 niestandardowych płytek drukowanych (wysokość 60 mm, głębokość 160 mm)

Grubość płytki drukowanej 1.6 mm, odstęp 10.16 mm (2 km)

Długość D = 160 mm, długa strona 110.9 mm, krótka strona 70.3 mm

Montaż ścienny

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Mała obudowa

Rodzina produktów: Minipac

Typ: Montaż ścienny

Wysokość: 112.3mm

Szerokość: 76.2mm

Głębokość: 160.5mm

Materiał: Aluminium

Wykończenie: Anodyzowany

Stopień ochrony: IP40

Chłodzenie: Bez perforacji

Kształt: Prostokąt

Liczba opakowań: 1

Długość: 160.5mm

Net Weight: 0.805kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Inne wymiary na życzenie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE