


# Prowadnice teleskopowe C-Profil do szafy montażowej Varistar, 1100 mm

## NUMER KATALOGOWY

**24562-472**



Prowadnice teleskopowe z profilem prowadzącym do montażu w szafach o nośności 25 kg.

## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Do montażu podpórek o szerokości 84 mm w płaszczyźnie 19"

Udźwig: 25 kg na parę

Profil prowadzący (1) jest dopasowany do wymiaru mocowania w szafce (jest przykręcany do profilu 19" szafki); szyna adaptera (2) jest dopasowana do głębokości i wymiaru mocowania na subracku (jest wkładana do profilu prowadzącego jak prowadnica teleskopowa)

## ATRYBUTY PRODUKTU

Rodzina produktów: Varistar CP

Głębokość: 1100mm

Liczba opakowań: 2

Wykończenie: Anodyzowany

Materiał: Aluminium

Typ produktu: Prowadnica teleskopowa

Typ: Profil C

Net Weight: 0.885kg

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Brak ochrony przed ekstrakcją, brak zatrzymania przy pełnym wysunięciu.

Szyna zbrojeniowa i szyna C zostały przetestowane zgodnie z normami GAN rosyjskiego organu ds. energii atomowej.

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE