


Airbender, wkładka przewodnicy karty, blokada 70P, 4HP, 160mm, zestaw 10 sztuk

NUMER KATALOGOWY

24563-040



Wkładka nVent SCHROFF Airbender zwiększa wydajność chłodzenia nawet o 85% na gniazdo poprzez zrównoważenie przepływu powietrza w środowiskach o mieszanej impedancji. Jest łatwy w instalacji, zmniejsza hałas wentylatora i poprawia ogólną wydajność systemu.

FUNKCJE

Wkładki prowadzące do kart Airbender zwiększają wydajność chłodzenia w systemach elektronicznych nawet o 85% na gniazdo 4HP poprzez zrównoważenie przepływu powietrza w środowiskach z mieszanymi impedancjami powietrza

blokada 70%: Airbender wprowadza dodatkową impedancję powietrza w gniazdach z mniej krytycznymi komponentami, przekierowując przepływ powietrza do bardziej wrażliwych stref i zapewniając lepsze wyniki chłodzenia dla wszystkich kart

Łatwa instalacja: Wystarczy przypiąć airbender do plastikowych prowadnic kart nVent SCHROFF i opcjonalnie zamocować go śrubą

Sprzyja zmniejszeniu hałasu wytwarzanego przez wentylatory, utrzymując je w wydajnym punkcie roboczym

Giętarki powietrza i CassettePRO nie mogą być używane razem w tym samym gnieździe.

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Przegroda powietrzna

Rodzina produktów: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; Inpac

Współpracuje z: Stojaki podrzędne; Obudowy; Systemy

Szerokość stojaka: 4HP

Głębokość: 160mm

Materiał: Poliwęglan

Liczba opakowań: 10

Kolor: Szary

Zgodność z: EN 45545-2; UL® 94V-0

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Airbenders z różnymi poziomami blokady dostępne na życzenie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE