


Panel przedni Alternatywa do montażu kombinowanego, nieekranowany, 6 U, 2 km

NUMER KATALOGOWY

30847-472



Szeroki panel przedni o mocy 2 km zakrywa otwarte gniazdo. Wersja nieekranowana może być mocowana za pomocą śrub i podkładek. Ze względu na szerokość 2 km nie można używać żadnych rękawów.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Płaski panel przedni 6 U, 2 HP, Al, 2.5 mm

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Panel przedni

Typ akcesorium: Panel przedni

Materiał: Aluminium

Wykończenie z przodu: Anodyzowany

Wykończenie z tyłu: Przewodzące

Obrabiane krawędzie: Nie

Wysokość stojaka: 6U

Wysokość (H): 261.8mm

Szerokość stojaka: 2HP

Szerokość (W): 9.8mm

Zgodność z: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10

Liczba opakowań: 1


Wykończenie: Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana

Gross Weight: 0.017kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Proszę wziąć pod uwagę, że dostawy mogą być realizowane w podanych SPQ (SPQ, np. 5 sztuk, 10 sztuk, 50 sztuk, itp.). Różne ilości zamówienia (np. 2 sztuk) można zmienić na następną możliwą ilość dostawy = Standardowa ilość opakowania.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE