


# Przedni uchwyt Inpac



Przednie uchwyty mogą być montowane w obudowach Inpac i umożliwiają łatwiejszy montaż obudowy w szafie. Otwory umożliwiające zamocowanie uchwytów muszą być wywiercone przez użytkownika.

## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Nośność 35 kg na parę

## SPECYFIKACJE

<b>Współpracuje z:</b>	Podstawa montażowa
<b>Typ produktu:</b>	Uchwyt
<b>Rodzina produktów:</b>	Inpac
<b>Typ:</b>	Statyczny

Table 1/1

Numer katalogowy	Liczba opakowań	Kolor	Wykończenie	Materiał	Obciążenie statyczne
20828-127	2	Szary	Powłoka proszkowa	Aluminium	35kg
20828-128	2	Szary	Powłoka proszkowa	Aluminium	35kg
20828-129	2	Szary	Powłoka proszkowa	Aluminium	35kg

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa

instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**