


Panel przedni Inpac

Panel przedni można zamontować na obudowie Inpac.



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Panel Al, 2.5 mm

SPECYFIKACJE

Głębokość:	2.5mm
Materiał:	Aluminium
Wykończenie:	Anodyzowany
Współpracuje z:	Obudowy
Typ akcesorium:	Panel przedni
Typ produktu:	Panel przedni
Rodzina produktów:	Inpac

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Liczba opakowań	Wykończenie z przodu	Wykończenie z tyłu	Obrabiane krawędzie	Ekranowanie EMC
30828-055	2U	1	Anodyzowany	Anodyzowany	Nie	Nie
30828-067	6U	1	Anodyzowany	Anodyzowany	Nie	Nie
30828-061	4U	1	Anodyzowany	Anodyzowany	Nie	Nie
30828-058	3U	1	Anodyzowany	Anodyzowany	Nie	Nie

Table 2/2

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość
30828-055	76mm	437mm
30828-067	253.8mm	437mm
30828-061	165mm	437mm
30828-058	120.5mm	437mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw montażowy panelu przedniego jest dołączony do obudowy 19".

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE