


Przednia pokrywa silnika PropacPRO



Dolną część przedniej pokrywy można zamontować na obudowie PropacPRO. Chroni płytkę PCB przed przypadkowymi operacjami. Można zamontować zamek do modernizacji.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Montaż zawiasów u góry lub u dołu

Zamek (maks. 2) do modernizacji

Ze szkła akrylowego, na zawiasach, zdejmowany

Pokrywa boczna (poz. 5) służy również jako pionowe ekranowanie EMC paneli bocznych

SPECYFIKACJE

Wysokość stojaka:	3U
Współpracuje z:	Obudowy
Typ produktu:	Pokrywa
Typ:	Przednia pokrywa
Rodzina produktów:	PropacPRO
Materiał:	Tworzywo termoplastyczne

Table 1/1

Numer katalogowy	Szerokość stojaka	Liczba opakowań	Głębokość
24576-080	28HP	1	
24576-083	84HP	1	175mm
24576-082	63HP	1	

Numer katalogowy	Szerokość stojaka	Liczba opakowań	Głębokość
24576-081	42HP	1	

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Nie można łączyć z elementami projektu.

Inne wysokości dostępne na życzenie.

Przed montażem nóżek maski należy przymocować do obudowy; należy zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE