


Rękawy dla M2.5



Tuleja prowadzi śrubę kołnierkową podczas mocowania panelu przedniego.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Tuleja prowadzi śrubę kołnierkową podczas mocowania panelu przedniego

Tuleja jest wkładana do wydłużonego otworu w panelu przednim

SPECYFIKACJE

Współpracuje z: Panele przednie

Typ produktu: Tuleja

Table 1/2

Numer katalogowy	Materiał	Wykończenie	Kolor	Liczba opakowań	Kod koloru	Głębokość (D)
21100-886	Mosiądz	Organiczna powłoka wierzchnia		100		4.4mm
21100-662	Stal nierdzewna			100		4.4mm
21100-660	Mosiądz	Niklowany		100		4.4mm
21100-591	Poliamid 6		Czarny Jet Black	100	RAL 9005	6.9mm
21100-464	Poliamid 6		Szary kamień	100	RAL 7032	6.9mm

Numer katalogowy	Materiał	Wykończenie	Kolor	Liczba opakowań	Kod koloru	Głębokość (D)
21100-659	Mosiądz	Niklowany		10		
21100-661	Stal nierdzewna			10		
21100-885	Mosiądz			10		

Table 2/2


Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Klasyfikacja palności
21100-886	6mm	8mm	
21100-662	6mm	8mm	
21100-660	6mm	8mm	
21100-591	6mm	6.8mm	UL® 94V-2
21100-464	6mm	6.8mm	UL® 94V-2
21100-659			
21100-661			
21100-885			

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Metalowe tuleje na częściowych panelach przednich muszą być wciśnięte.

Wszystkie tuleje mogą być używane na panelu przednim > 2 km.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE