

Szyna gniazdowa z 2 kablem zasilającym, 3-fazowa



Modułowy, kompaktowy PDU z dwoma wejściami przewodu zasilającego, które można podłączyć do źródła zasilania A i B. Konstrukcja zapewniająca oszczędność miejsca w jednej obudowie.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Możliwość montażu poziomego i pionowego

Dwa kable połączeniowe (o połowę w kierunku długości), 3 m (z otwartym końcem), 2 x 3 fazy, 400 VAC (czerwony, czarny, obszar biały)

Listwy gniazdowe można obracać we wszystkich kierunkach (co 90°) podczas montażu

Wysokość montażu 1U.

SPECYFIKACJE

Długość:	1848.5mm
Materiał:	Aluminium; Poliamid
Kolor:	Szary; Czarny; Czerwony
Typ produktu:	Listwa gniazdowa

Table 1/2

Numer katalogowy	Typ gniazda	Liczba gniazd	Gniazda przełączane	Napięcie AC	Liczba opakowań	Głębokość
------------------	-------------	---------------	---------------------	-------------	-----------------	-----------

60110-287	IEC C13	48	Nie	400V	1	44mm
60110-286	IEC C13, SCHUKO	36	Nie	400V	1	44mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Wykończenie	Wysokość
60110-287	Anodyzowany	44mm
60110-286	Anodyzowany	44mm

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE