


PIN kodowania / kodowania napięcia płytki PMC Mezzanine

NUMER KATALOGOWY

60827-026



Wtyk kodujący / napięciowy do płytek PMC mezzanine.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu podczas montażu płytek antresoli, kołki blokujące/kodujące są przykręcane do płytek VMEbus w celu rozróżnienia między 3.3 V a 5 V. Płyty antresoli mają otwór wywiercony w odpowiedniej pozycji. Kołek kodujący/kodujący zapewnia, że można wkładać tylko płyty mezzanine o tym samym napięciu roboczym. Do euroboardów o podwójnej wysokości wymagane jest 2 sztuk.

Wtyk kodujący / napięciowy do płytek PMC mezzanine

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Wskaźnik kodowania/kluczowania

Rodzina produktów: EuropacPRO; RatiopacPRO; CompacPRO; PropacPRO; Inpac

Typ: Kołek kodowania

Współpracuje z: Stojaki podrzędne; Obudowy; Systemy CompactPCI; Systemy CompactPCI Serial; PXI

Typ gwintu: Metryczne

Materiał: Stal nierdzewna

Liczba opakowań: 1

Głębokość: 13.5mm

Wysokość: 5mm

Długość: 13.5mm

Szerokość: 5mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Proszę wziąć pod uwagę, że dostawy mogą być realizowane w podanym przez niego SPQ (SPQ, np. 5 sztuk, 10 sztuk, 50 sztuk itp.). Różne ilości zamówienia (np. 2 sztuk) można zmienić na następną możliwą ilość dostawy = Standardowa ilość opakowania.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE