


Klucz do uchwytu ściągacza 1



Klucz z uchwytem do ekstrakcji, formularz i, może być używany do ekstrakcji PCB. Uchwyty są dostępne w wersji czarnej lub szarej oraz górnej i dolnej.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Uchwyt UL 94 V0, łożysko Zn odlewane

Przy 6 U położenie płytki drukowanej można przesuwac o jedną km w prawo, zamieniając górne i dolne uchwyty. Tworzy to miejsce dla komponentów SMD po lewej stronie

Śruby kołnierkowe należy zamówić oddzielnie.

SPECYFIKACJE

Typ:	Przyrząd do wyciągania
Współpracuje z:	Panele przednie
Typ produktu:	Uchwyt
Materiał:	Poliwęglan

Table 1/1

Numer katalogowy	Kolor	Liczba opakowań	Typ uchwytu	Klasyfikacja palności
------------------	-------	-----------------	-------------	-----------------------

20817-325	Szary	1	Przyrząd do wyciągania, forma 1, dół	UL® 94V-0
20817-346	Czarny	1	Przyrząd do wyciągania, forma 1, góra	UL® 94V-0
20817-345	Czarny	1	Przyrząd do wyciągania, forma 1, dół	UL® 94V-0
20817-326	Szary	1	Przyrząd do wyciągania, forma 1, góra	UL® 94V-0

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Proszę wziąć pod uwagę, że dostawy mogą być realizowane w podanych SPQ (SPQ, np. 5 sztuk, 10 sztuk, 50 sztuk, itp.). Różne ilości zamówienia (np. 2 sztuk) można zmienić na następną możliwą ilość dostawy = Standardowa ilość opakowania.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE