

Zespół sterujący LHX+



Moduł sterujący wzbogaca LHX+. Łączy się z czujnikami LHX+ i zaworem płynu chłodzącego z silnikiem 23130-607. Umożliwia to chłodnicę sterowanie przepływem powietrza chłodzącego w oparciu o wartość zadaną temperatury schłodzonego (zasilania) powietrza. Zapewnia zaawansowane funkcje zdalnego monitorowania i różne funkcje konfiguracyjne.

FUNKCJE

Sterowanie przepływem płynu chłodzącego na podstawie nastawy temperatury schłodzonego (zasilania) powietrza. Więcej funkcji sterowania z pakietem kontroli wody

Oddzielna, kompaktowa jednostka sterująca 19". Bez luźnych przewodów w górnej części szafy

Wyraźnie oznaczone złącza czujnika plug & play

SPECYFIKACJE

Wysokość stojaka:	2U
Typ produktu:	Moduł sterujący
Materiał:	Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość	Głębokość	Współpracuje z	Liczba opakowań	Kolor	Kod koloru
23130-668	88mm	220mm	Varistar, Varistar CP	1	Czarny/szary	RAL 7021
23130-664	88mm	220mm	Varistar, Varistar CP	1	Czarny/szary	RAL 7021

Table 2/2

Numer katalogowy	Wykończenie	Napięcie wejściowe AC	Szerokość
23130-668	Cynkowane aluminium	230V	439.5mm
23130-664	Cynkowane aluminium	100 – 260V	439.5mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Opcjonalny wyświetlacz zewnętrzny.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE