


Przewód sieciowy



Kabel sieciowy nVent SCHROFF zapewnia praktyczne, uniwersalne mocowanie z możliwością mocowania. Mają one charakter ogólny i pasują do różnych zastosowań, takich jak wentylatory, oświetlenie szafki itp., Przemysłowe połączenia PC, zasilacze awaryjne, systemy.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zastosowania: Wentylatory, oświetlenie szafki, przemysłowe złącza PC, zasilacze awaryjne i systemy

SPECYFIKACJE

Typ produktu: Kabel

Table 1/2

Numer katalogowy	Złącze wejściowe	Złącze wyjściowe	Długość	Liczba opakowań	Kolor	Typ złącza
62150-191	SCHUKO / UTE	IEC C13	2500mm	1	Czarny	Proste
60704-020	SCHUKO / UTE	IEC C13	2500mm	1	Szary	Układ kątowy
60103-131	SCHUKO / UTE	IEC C13	2500mm	1	Szary	Proste
60110-361	IEC C14	IEC C13	1000mm	1	Czarny	Proste
60197-053	IEC C14	IEC C13	2500mm	1	Czarny	Proste
60110-360	IEC C14	IEC C13	500mm	1	Czarny	Proste
60103-137	BS = standard brytyjski	IEC C13	2500mm	1	Czarny	Proste

Numer katalogowy	Złącze wejściowe	Złącze wyjściowe	Długość	Liczba opakowań	Kolor	Typ złącza
60103-141	US = standard amerykański	IEC C13	2500mm	1	Czarny	Proste

Table 2/2

Numer katalogowy	Materiał
62150-191	PVC
60704-020	PVC
60103-131	PVC
60110-361	PVC
60197-053	PVC
60110-360	PVC
60103-137	PVC
60103-141	PVC

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE