


# Pokrywa boczna lutowana PCB

Lutowana pokrywa boczna zabezpiecza stronę lutowniczą płytki drukowanej mechanicznie.



## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Mechaniczne zabezpieczenie strony lutowniczej

Nadaje się do 100 x 160 mm Euroboard

## SPECYFIKACJE

<b>Typ produktu:</b>	Pokrywa
<b>Współpracuje z:</b>	Panele przednie
<b>Materiał:</b>	Polipropylen
<b>Typ:</b>	Lutowana pokrywa boczna

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Liczba opakowań	Temperatura	Klasyfikacja palności
61000-007	3U	1	55°C min	UL@ 94V-0
61000-177	3U	1	85°C min	UL@ 94V-0
61000-012	6U	1	55°C min	UL@ 94V-0

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

---

Materiały pokrywy PCB są wymienione na liście UL. Badanie przeprowadzono z grubością materiału 1.5 mm.

Proszę wziąć pod uwagę, że dostawy mogą być realizowane w podanych SPQ (SPQ, np. 5 sztuk, 10 sztuk, 50 sztuk, itp.). Różne ilości zamówienia (np. 2 sztuk) można zmienić na następną możliwą ilość dostawy = Standardowa ilość opakowania.

## OSTRZEŻENIE

---

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**