

# Intelligent iPDU, EN6325, 230 VAC, 1-PH, 32 A

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

## EN6325



Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design

### CARACTERÍSTICAS

Enlogic EN6xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power and power of each individual outlet and offers remote switching of individual outlets, provides billing grade unit level monitoring

High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display

Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime

Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization

Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's

Toolless Hot-Swap Controller

Input voltage 230 VAC, 1-phase

C13, C19 outlets

### CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Família de produtos: Enlogic

Tipo: Intelligent PDU

Product Type: Socket Strip

Tipo de soquete: (20) C13; (4) C19

Socket Quantity: 24

Cor: Black

Circuit Breaker: 16 A, 1-pole, Hy-Mag

Switched Outlets: Sim

Circuit Breaker Quantity: 2

Power Rating: 7.4 kVA

Input Cable Location: Top Feed

Input Voltage: 200 – 240V

Phase: 1 PH

Interrupt Rating: 5kAIC

Max Power Input: 7.44 kVA

Tensão nominal: 230V

On/Off Switch Included: Sim

Output Voltage: 230VAC

Amperage (Derated Amperage): 32 A

Plug Type: IEC 60309 332P6 (IP44)

Rack Units: 0U

Removable Input Cable: Não

Metering Type: Outlet

Material: Aço

Acabamento: Pintura electrostática com Acabamento Texturado

Altura: 1780mm

Largura: 52mm

Profundidade: 53mm

Peso: 9kg

Quantidade por embalagem: 1

Gross Weight: 8.2kg

Input Cable Length: 3m

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

---

Please order bracket for vertical mounting separately.

## AVISO

---

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**