

Panhead Screw, Torx

Panhead screws.



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Panhead screw

ESPECIFICAÇÕES

Tipo: Panhead Screw
Product Type: Screw
Material: Aço

Table 1/2

Número de catálogo	Length	Acabamento	Quantidade por embalagem	Tamanho da rosca	Família de produtos	Works With
24560-147	7mm	Nickel Plated	100	M2.5	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Front Panels, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
24560-161	12mm	Nickel Plated	100	M2.5		Backplanes, Test Adapters

Número de catálogo	Length	Acabamento	Quantidade por embalagem	Tamanho da rosca	Família de produtos	Works With
24560-148	10mm	Nickel Plated	100	M2.5		Backplanes, Test Adapters
24560-135	6mm	Chapa de Aço Zincada	100	M4	EuropacPRO	Subracks
24560-178	6mm	Nickel Plated	100	M2.5	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Front Panels, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
24560-162	14mm	Nickel Plated	100	M2.5		Backplanes, Test Adapters
24560-163	16mm	Nickel Plated	100	M2.5		Backplanes, Test Adapters

Table 2/2

Número de catálogo	Torque
24560-147	0.3N·m
24560-161	0.3N·m
24560-148	0.3N·m
24560-135	1.3N·m
24560-178	
24560-162	
24560-163	

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE