


Horizontal Rail Rear, Type AB for Rear I/O, With Notch, 84 HP

NÚMERO DE CATÁLOGO

34579-040



Combinations of horizontal rails and side panels

	Subrack 1.0	Subrack 1.1	Subrack 1.2	Subrack 1.3
Subrack 1.0	-	+	+	+
Subrack 1.1	+	+	+	+
Subrack 1.2	+	+	-	-
Subrack 1.3	+	+	-	-

Legend: + can be combined, - combination not recommended

Aluminum extrusion horizontal rail of the type AB (AB = support), for rear I/O card guides, with an anodized surface and conductive contact surface. Suitable for RatiopacPRO/-AIR and EuropacPRO/-rugged).

CARACTERÍSTICAS

For CompactPCI in the area of rear I/O

For 2 x 3 U expansion, 2 horizontal rails of type AB are required

Aluminum extrusion, anodized surface, conductive contact surface, without HP markings

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Rack Width: 84HP

Quantidade por embalagem: 1

Acabamento: Anodized

Length: 431.8mm

Material: Alumínio

Família de produtos: EuropacPRO

Product Type: Horizontal Rail

Tipo: Type AB

Works With: Subracks

Net Weight: 0.073kg

Tipo de trilho: With Notch

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Delivery is in standard pack multiples. Pricing is per individual item.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE