


19" Front Panel, Vented

Data Solutions

Vented front panels allows heat dissipation through holes.



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Vented front panels (Aluminum) allows heat dissipation

ESPECIFICAÇÕES

Rack Width:	95HP
Material:	Aluminio
Accessory Type:	Front panel
Product Type:	Front Panel

Table 1/2

Número de catálogo	Rack Height	Acabamento	Instalação	Quantidade por embalagem	Front Finish	Rear Finish
--------------------	-------------	------------	------------	--------------------------	--------------	-------------

30118-962	1U	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Screw-on Front	1	Painted	Painted
30702-047	1U	Anodized	Screw-on Front	1	Anodized	Anodized
30702-056	1U	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Screw-on Front	1	Painted	Painted
30702-044	1U	Anodized	Screw-on Front	1	Raw	Conductive
30118-963	2U	Anodized	Screw-on Front	1	Painted	Painted
30702-048	2U	Anodized	Screw-on Front	1	Anodized	Anodized
30702-057	2U	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Screw-on Front	1	Painted	Painted
30118-964	3U	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Screw-on Front	1	Painted	Painted
30702-058	3U	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Screw-on Front	1	Painted	Painted
30702-046	3U	Anodized	Screw-on Front	1	Raw	Raw
30702-045	2U	Anodized	Screw-on Front	1	Raw	Raw
30702-049	3U	Anodized	Screw-on Front	1	Anodized	Anodized

Table 2/2


Número de catálogo	Treated Edges	Código de cor	EMC Shielding	Altura (H)	Tipo	Largura (W)
30118-962		RAL 7021	Não	43.6mm	19" Front Panel	483mm
30702-047	Sim		Não	43.6mm	19" Front Panel	483mm
30702-056		RAL 7035	Não	43.6mm	19" Front Panel	483mm
30702-044			Não	43.6mm	19" Front Panel	483mm
30118-963		RAL 7021	Não	88.1mm	19" Front Panel	483mm
30702-048	Sim		Não	88.1mm	19" Front Panel	483mm
30702-057		RAL 7035	Não	88.1mm	19" Front Panel	483mm

Número de catálogo	Treated Edges	Código de cor	EMC Shielding	Altura (H)	Tipo	Largura (W)
30118-964		RAL 7021	Não	132.5mm	19" Front Panel	483mm
30702-058		RAL 7035	Não	132.5mm	19" Front Panel	483mm
30702-046			Não	132.5mm	19" Front Panel	483mm
30702-045			Não	88.1mm	19" Front Panel	483mm
30702-049	Sim		Não	132.5mm	19" Front Panel	483mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order 19" assembly kit separately.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE