

Rodapés, MSNS



A base permite a cablagem sem restrições, de acordo com a norma VDE 0113. A instalação de cabos é facilitada, uma vez que a base cria espaço adicional por baixo da mesa comando.

CARACTERISTICAS

Descrição: Permitem a cablagem sem nenhuma restrição e de acordo com a norma VDE 0113. O rodapé é formado por quatro cantoneiras com tampas desmontáveis. Disponível em duas alturas 100 mm e 200 mm

Material: Aço inoxidável AISI 304 polido, cantoneiras 3 mm e painéis de 1,5 mm.

Acabamento: Aço inoxidável polido a 400.

Quantidade por embalagem: 1 Rodapé com material de montagem.

ESPECIFICAÇÕES

Espessura: 1.5mm
Acabamento: Polido
Material: Stainless Steel 304

Table 1/1

| Número de catálogo | Altura | Largura | Profundidade | Família de produtos |
|--------------------|--------|---------|--------------|-------------------------|
| MSNS2064 | 200mm | 600mm | 400mm | Human Machine Interface |
| MSNS2085 | 200mm | 800mm | 500mm | Human Machine Interface |
| MSNS1105 | 100mm | 1000mm | 500mm | Human Machine Interface |
| MSNS2105 | 200mm | 1000mm | 500mm | Human Machine Interface |
| MSNS1085 | 100mm | 800mm | 500mm | Human Machine Interface |
| MSNS1125 | 100mm | 1200mm | 500mm | Human Machine Interface |
| MSNS2125 | 200mm | 1200mm | 500mm | Human Machine Interface |
| MSNS1064 | 100mm | 600mm | 400mm | Human Machine Interface |
| MSNS2065 | 200mm | 600mm | 500mm | Human Machine Interface |
| MSNS1084 | 100mm | 800mm | 400mm | Human Machine Interface |
| MSNS2084 | 200mm | 800mm | 400mm | Human Machine Interface |
| MSNS2124 | 200mm | 1200mm | 400mm | Human Machine Interface |
| MSNS1065 | 100mm | 600mm | 500mm | Human Machine Interface |
| MSNS1124 | 100mm | 1200mm | 400mm | Human Machine Interface |
| MSNS2104 | 200mm | 1000mm | 400mm | Human Machine Interface |
| MSNS1104 | 100mm | 1000mm | 400mm | Human Machine Interface |

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Para mesas de comando com 1600 mm de largura usar 2 rodapés de 800 mm de largura.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE