


# Guide Rail Accessory Type, Plastic, 100 mm, 2 mm Groove Width, Red

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**64568-082**



The plastic guide rail for PCBs or plug-in units of the Accessory type, forms a reliable interface between the subrack mechanics and the sub- assemblies. The guide rails can additionally be bolted to the horizontal

## CERTIFICATIONS



## CARACTERÍSTICAS

Plastic guide rail, accessory type

Guide rails can be clipped into horizontal rails (Al extrusion) or into 1.5 mm thick plates

Storage temperature: from -40 °C ... 130 °C

The optional ESD clip can be fitted into guide rails and ensures conductive contact between PCB and horizontal rail both on the solder side and on the component side

## CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Product Type: Guide Rail

Família de produtos: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Tipo: Accessory

Works With: Subracks; Cases; Chassis

Board Depth: 100mm

Groove Width: 2

Material: Policarbonato

Cor: Vermelho

Quantidade por embalagem: 1

Gross Weight: 0.003kg

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**