

# Inpac Front Panel, Bottom-Hinged

The bottom hinged front panel can be combined with the Inpac cases.



## CERTIFICATIONS



## CARACTERISTICAS

The bottom hinged front panel can be combined with the Inpac cases

## ESPECIFICAÇÕES

<b>Profundidade:</b>	2.5mm
<b>Material:</b>	Aluminio
<b>Acabamento:</b>	Anodized
<b>Accessory Type:</b>	Front panel
<b>Product Type:</b>	Front Panel

Table 1/2

Número de catálogo	Rack Height	Quantidade por embalagem	Front Finish	Rear Finish	Treated Edges	EMC Shielding
30828-085	2U	1	Anodized	Anodized	Não	Não
30828-097	6U	1	Anodized	Anodized	Não	Não
30828-091	4U	1	Anodized	Anodized	Não	Não
30828-088	3U	1	Anodized	Anodized	Não	Não

Table 2/2

Número de catálogo	Altura	Largura
30828-085	76mm	437mm
30828-097	253.8mm	437mm
30828-091	165mm	437mm
30828-088	120.5mm	437mm

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order hinge for front panel separately.

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**